


**RELAIS AUXILIAIRE C.C.
TYPE NGA15AK****INTRODUCTION**

Le présent supplément au manuel GEI-83905 contient les instructions relatives au relais NGA15AK.

DESCRIPTION

Le relais NGA15AK est identique au relais NGA15A, à l'exception de certaines connexions internes. Voir le schéma de circuit ci-joint.



MODÈLE	VOLTS C.C.	T, OHMS	R1	R2	RÉS. EXT.	C, MFD
12NGA15AK1	250	58	3,6 k	–	3 k	0,05
2	125	58	3,6 k	–	1,5 k	0,05
3	48	10	390	–	250	0,05
4	125	1,2 k	3,9 k	4 k	–	0,05
5	250	5 k	10 k	10 k	–	0,05
6	48	150	680	500	–	0,05
7	220	1,2 k	8,2 k	8,2 k	–	0,05

MODÈLE	VOLTS C.C.	T, OHMS	R1	R2	RÉS. EXT.	C, MFD
12NGA15AG1	125	58	3,6 k	–	1,5 k	0,05
2	48	10	390	–	250	0,05
3	125	1 200	3,9 k	4 k	–	0,05
4	48	150	680	500	–	0,05

Fig. 1 (0273A9176-0, sch. 1 et 2) Schéma de circuit des relais NGA15AK.



GE VERNOVA

650 Markland Street
Markham, Ontario
Canada L6C 0M1
Worldwide telephone: +1 905 927 7070
North America toll-free: 1 800 547 8629
Website: <https://www.gevernova.com/grid-solutions>